

Palpeur à bille
SVV G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.05.03.00003




Données techniques

Attribut	Valeur
Filetage G1	G1/4"-M
Filetage G2	G1/4"-F

SVV G1/4-IG

Le clapet à billes SVK, SVKG, SVV est livré prêt à être raccordé.



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	42,50 mm
Largeur B	23,90 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Filetage G2	G1/4"-F
Longueur du filetage LG2	11,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm

Données de construction SVV G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00003

Palpeur à bille
SVV G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.05.03.00003



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	24,70 g
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar	1,360 m ³ /h
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar	1,720 m ³ /h
Volume de flux vide max.	400,0 l/min
Volume de flux max.	24,000 m ³ /h
Famille de produits	SVK



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.03.00003



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00003