

Válvula de flujo
SVV G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.05.03.00003




SVV G1/4-IG

La válvula de flujo SVK, SVKG, SVV se suministra como producto listo para su conexión.

Datos técnicos

Atributo	Valor
Rosca G1	G1/4"-MA
Rosca G2	G1/4"-HE

Datos de diseño



Datos de diseño SVV G1/4-IG

Atributo	Valor
Longitud L	42,50 mm
Anchura B	23,90 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Rosca G2	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG2	11,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00003

Válvula de flujo
SVV G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.05.03.00003



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	24,70 g
Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar	1,360 m³/h
Capacidad aspiración para PU = -0,6 bar	1,720 m³/h
Flujo de vacío máx.	400,0 l/min
Flujo máx.	24,000 m³/h
Familia de productos	SVK



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.03.00003



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00003