

Palpeur à bille
SVK M5-IG



Art.-Nr.: 10.05.03.00033




Données techniques

Attribut	Valeur
Filetage G1	M5-M
Filetage G2	M5-F

SVK M5-IG

Le clapet à billes SVK, SVKG, SVV est livré prêt à être raccordé.



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	15,50 mm
Filetage G1	M5-M
Longueur du filetage LG1	4,5 mm
Filetage G2	M5-F
Longueur du filetage LG2	4,5 mm
Taille de la clé SW1	8,0 mm

Données de construction SVK M5-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00033

Palpeur à bille
SVK M5-IG



Art.-Nr.: 10.05.03.00033



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	2,2 g
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar	0,070 m ³ /h
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar	0,080 m ³ /h
Volume de flux max.	4,800 m ³ /h
Famille de produits	SVK
Débit pression max.	80,0 l/min



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.03.00033



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00033