




SVK M5-IG

SVK, SVKG, SVV çekvalfleri bağlantıya hazır ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri SVK M5-IG

Teknik veriler

Attribute	Value
Diş G1	M5-M
Diş G2	M5-F

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	15.50 mm
Diş G1	M5-M
Diş uzunluğu LG1	4.5 mm
Diş G2	M5-F
Diş uzunluğu LG2	4.5 mm
Anahtar boyutu SW1	8.0 mm

Art.-Nr.: 10.05.03.00033



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	2.2 g
Pu = -0,3 bar için tahliye oranı	0.070 m ³ /h
Pu = -0,6 bar için tahliye oranı	0.080 m ³ /h
Akış hızı maks.	4.800 m ³ /h
Ürün ailesi	SVK
Akış hızı maks. basınç	80.0 l/min



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.03.00033WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00033