



SVK G1/4-IG


SVK, SVKG, SVV çekvalfleri bağlantıya hazır ürün olarak teslim edilir.

Teknik veriler

Attribute	Value
Diş G1	G1/4"-M
Diş G2	G1/4"-F

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	26.00 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	10.0 mm
Diş G2	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG2	11.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm



Tasarım verileri SVK G1/4-IG

Çek valf

SVK G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.05.03.00035



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	17.5 g
Pu = -0,3 bar için tahliye oranı	0.170 m ³ /h
Pu = -0,6 bar için tahliye oranı	0.200 m ³ /h
Akış hızı maks.	20.400 m ³ /h
Ürün ailesi	SVK
Akış hızı maks. basınç	340.0 l/min



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.03.00035



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00035