

Válvula de flujo
SVK G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.05.03.00035




SVK G1/4-IG

La válvula de flujo SVK, SVKG, SVV se suministra como producto listo para su conexión.

Datos técnicos

Atributo	Valor
Rosca G1	G1/4"-MA
Rosca G2	G1/4"-HE

Datos de diseño



Datos de diseño SVK G1/4-IG

Atributo	Valor
Longitud L	26,00 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Rosca G2	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG2	11,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00035

Válvula de flujo
SVK G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.05.03.00035



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	17,5 g
Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar	0,170 m³/h
Capacidad aspiración para PU = -0,6 bar	0,200 m³/h
Flujo máx.	20,400 m³/h
Familia de productos	SVK
Caudal de la presión máx.	340,0 l/min



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.03.00035



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00035