




Données techniques

Attribut	Valeur
Filetage G1	G1/4"-M
Filetage G2	G1/4"-F

SVK G1/4-IG

Le clapet à billes SVK, SVKG, SVV est livré prêt à être raccordé.



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	26,00 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Filetage G2	G1/4"-F
Longueur du filetage LG2	11,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm

Données de construction SVK G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.05.03.00035



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	17,5 g
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar	0,170 m ³ /h
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar	0,200 m ³ /h
Volume de flux max.	20,400 m ³ /h
Famille de produits	SVK
Débit pression max.	340,0 l/min



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.03.00035

