

Palpeur à bille
SVK G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.05.03.00036




Données techniques

Attribut	Valeur
Filetage G1	G3/8"-M
Filetage G2	G3/8"-F

SVK G3/8-IG

Le clapet à billes SVK, SVKG, SVV est livré prêt à être raccordé.



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	29,00 mm
Filetage G1	G3/8"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Filetage G2	G3/8"-F
Longueur du filetage LG2	12,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm

Données de construction SVK G3/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00036

Palpeur à bille
SVK G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.05.03.00036



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	30,3 g
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar	0,440 m ³ /h
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar	0,480 m ³ /h
Volume de flux max.	35,400 m ³ /h
Famille de produits	SVK
Débit pression max.	590,0 l/min



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.03.00036



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00036