

Válvula de flujo  
**SVK G3/8-IG**



Art.-Nr.: 10.05.03.00036




### Datos técnicos

Atributo	Valor
Rosca G1	G3/8"-MA
Rosca G2	G3/8"-HE

SVK G3/8-IG

La válvula de flujo SVK, SVKG, SVV se suministra como producto listo para su conexión.



### Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	29,00 mm
Rosca G1	G3/8"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Rosca G2	G3/8"-HE
Longitud de rosca LG2	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm

Datos de diseño SVK G3/8-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00036](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00036)

Válvula de flujo  
**SVK G3/8-IG**



Art.-Nr.: 10.05.03.00036



**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	30,3 g
Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar	0,440 m <sup>3</sup> /h
Capacidad aspiración para PU = -0,6 bar	0,480 m <sup>3</sup> /h
Flujo máx.	35,400 m <sup>3</sup> /h
Familia de productos	SVK
Caudal de la presión máx.	590,0 l/min



**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.05.03.00036](http://www.schmalz.com/10.05.03.00036)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00036](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00036)