

Palpeur à bille
SVK G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.05.03.00037




Données techniques

Attribut	Valeur
Filetage G1	G1/2"-M
Filetage G2	G1/2"-F

SVK G1/2-IG

Le clapet à billes SVK, SVKG, SVV est livré prêt à être raccordé.



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	29,00 mm
Filetage G1	G1/2"-M
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Filetage G2	G1/2"-F
Longueur du filetage LG2	14,0 mm
Taille de la clé SW1	27,0 mm

Données de construction SVK G1/2-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00037

Palpeur à bille
SVK G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.05.03.00037



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	47,4 g
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar	0,490 m ³ /h
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar	0,540 m ³ /h
Volume de flux max.	47,400 m ³ /h
Famille de produits	SVK
Débit pression max.	790,0 l/min



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.03.00037



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00037