



SVK G1/2-IG


SVK, SVKG, SVV çekvalfleri bağlantıya hazır ürün olarak teslim edilir.

Teknik veriler

Attribute	Value
Diş G1	G1/2"-M
Diş G2	G1/2"-F

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	29.00 mm
Diş G1	G1/2"-M
Diş uzunluğu LG1	12.0 mm
Diş G2	G1/2"-F
Diş uzunluğu LG2	14.0 mm
Anahtar boyutu SW1	27.0 mm



Tasarım verileri SVK G1/2-IG

Çek valf

SVK G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.05.03.00037



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	47.4 g
Pu = -0,3 bar için tahliye oranı	0.490 m ³ /h
Pu = -0,6 bar için tahliye oranı	0.540 m ³ /h
Akış hızı maks.	47.400 m ³ /h
Ürün ailesi	SVK
Akış hızı maks. basınç	790.0 l/min



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.03.00037



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00037