

Válvula de flujo  
**SVK G1/2-IG**



Art.-Nr.: 10.05.03.00037




SVK G1/2-IG

La válvula de flujo SVK, SVKG, SVV se suministra como producto listo para su conexión.

#### Datos técnicos

| Atributo | Valor    |
|----------|----------|
| Rosca G1 | G1/2"-MA |
| Rosca G2 | G1/2"-HE |

#### Datos de diseño



Datos de diseño SVK G1/2-IG

| Atributo               | Valor    |
|------------------------|----------|
| Longitud L             | 29,00 mm |
| Rosca G1               | G1/2"-MA |
| Longitud de rosca LG1  | 12,0 mm  |
| Rosca G2               | G1/2"-HE |
| Longitud de rosca LG2  | 14,0 mm  |
| Tamaño de la llave SW1 | 27,0 mm  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00037](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00037)

Válvula de flujo  
**SVK G1/2-IG**



Art.-Nr.: 10.05.03.00037



**Datos técnicos**

| Atributo                                | Valor       |
|-----------------------------------------|-------------|
| Peso                                    | 47,4 g      |
| Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar | 0,490 m³/h  |
| Capacidad aspiración para PU = -0,6 bar | 0,540 m³/h  |
| Flujo máx.                              | 47,400 m³/h |
| Familia de productos                    | SVK         |
| Caudal de la presión máx.               | 790,0 l/min |



**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.05.03.00037](http://www.schmalz.com/10.05.03.00037)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00037](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00037)