


Art.-Nr.: 10.05.03.00054

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Filetage G1	G 1/4"-M
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Famille d'insert d'interface	N018

SVN G1/4-AG N018

Le clapets à billes SVN est livré prêt à être raccordé.



Données de construction SVN G1/4-AG N018

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	29,00 mm
Longueur L	5,00 mm
Diamètre extérieur D2	9,0 mm
Diamètre extérieur D	14,00 mm
Filetage G1	G 1/4"-M
Longueur du filetage LG1	11,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm



Art.-Nr.: 10.05.03.00054



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	8,0 g
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar	2,300 m ³ /h
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar	3,300 m ³ /h
Volume de flux vide max.	450,0 l/min
Volume de flux max.	27,000 m ³ /h
Famille de produits	SVN



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.03.00054

