


Art.-Nr.: 10.05.03.00056

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Filetage G1	G 1/4"-M
Taille de la clé SW1	21,0 mm
Famille d'insert d'interface	N019

SVN G1/4-AG N019

Le clapets à billes SVN est livré prêt à être raccordé.



Données de construction SVN G1/4-AG N019

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	40,00 mm
Longueur L	6,00 mm
Diamètre extérieur D2	13,5 mm
Diamètre extérieur D	20,00 mm
Filetage G1	G 1/4"-M
Longueur du filetage LG1	11,0 mm
Taille de la clé SW1	21,0 mm



Art.-Nr.: 10.05.03.00056



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	18,0 g
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar	2,300 m ³ /h
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar	3,300 m ³ /h
Volume de flux vide max.	450,0 l/min
Volume de flux max.	27,000 m ³ /h
Famille de produits	SVN



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.03.00056

