




## Datos técnicos

Atributo	Valor
Rosca G1	G1/4"-MA
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Interfaz familia de boquilla	N011

SVN G1/4-AG N011

La válvula de flujo SVN se suministra como producto listo para su conexión.



Datos de diseño SVN G1/4-AG N011

## Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	25,00 mm
Longitud L	5,00 mm
Diámetro exterior D2	8,5 mm
Diámetro exterior D	12,50 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm

Art.-Nr.: 10.05.03.00068



## Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	8,0 g
Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar	2,300 m <sup>3</sup> /h
Capacidad aspiración para PU = -0,6 bar	3,300 m <sup>3</sup> /h
Flujo de vacío máx.	450,0 l/min
Flujo máx.	27,000 m <sup>3</sup> /h
Familia de productos	SVN



## Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.05.03.00068](http://www.schmalz.com/10.05.03.00068)

