




Datos técnicos

Atributo	Valor
Rosca G1	G1/4"-MA
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Interfaz familia de boquilla	N014

SVN G1/4-AG N014

La válvula de flujo SVN se suministra como producto listo para su conexión.



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	29,50 mm
Longitud L	5,00 mm
Diámetro exterior D2	12,5 mm
Diámetro exterior D	16,50 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm

Datos de diseño SVN G1/4-AG N014



Art.-Nr.: 10.05.03.00070



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	12,0 g
Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar	2,300 m³/h
Capacidad aspiración para PU = -0,6 bar	3,300 m³/h
Flujo de vacío máx.	450,0 l/min
Flujo máx.	27,000 m³/h
Familia de productos	SVN



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.03.00070



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00070