

Válvula de flujo
SVKG G1/2-AG




Art.-Nr.: 10.05.03.00133



SVKG G1/2-AG

La válvula de flujo SVK, SVKG, SVV se suministra como producto listo para su conexión.



Datos de diseño SVKG G1/2-AG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Rosca G1	G1/2"-HE
Rosca G2	G1/2"-MA

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	29,00 mm
Rosca G1	G1/2"-HE
Longitud de rosca LG1	14,0 mm
Rosca G2	G1/2"-MA
Longitud de rosca LG2	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	27,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00133

Válvula de flujo
SVKG G1/2-AG



Art.-Nr.: 10.05.03.00133



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	47,4 g
Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar	0,490 m³/h
Capacidad aspiración para PU = -0,6 bar	0,540 m³/h
Flujo de vacío máx.	790,0 l/min
Flujo máx.	47,400 m³/h
Familia de productos	SVK



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.03.00133



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00133