




SVKG G3/8-AG

Le clapet à billes SVK, SVKG, SVV est livré prêt à être raccordé.



Données de construction SVKG G3/8-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Filetage G1	G3/8"-F
Filetage G2	G3/8"-M

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	29,00 mm
Filetage G1	G3/8"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Filetage G2	G3/8"-M
Longueur du filetage LG2	10,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm

Palpeur à bille
SVKG G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.05.03.00135



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	30,3 g
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar	0,440 m ³ /h
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar	0,480 m ³ /h
Volume de flux vide max.	590,0 l/min
Volume de flux max.	35,400 m ³ /h
Famille de produits	SVK



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.03.00135



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00135