

Válvula de flujo  
**SVKG G3/8-AG**



Art.-Nr.: 10.05.03.00135




### Datos técnicos

| Atributo | Valor    |
|----------|----------|
| Rosca G1 | G3/8"-HE |
| Rosca G2 | G3/8"-MA |

SVKG G3/8-AG

La válvula de flujo SVK, SVKG, SVV se suministra como producto listo para su conexión.



### Datos de diseño

| Atributo               | Valor    |
|------------------------|----------|
| Longitud L             | 29,00 mm |
| Rosca G1               | G3/8"-HE |
| Longitud de rosca LG1  | 12,0 mm  |
| Rosca G2               | G3/8"-MA |
| Longitud de rosca LG2  | 10,0 mm  |
| Tamaño de la llave SW1 | 22,0 mm  |

Datos de diseño SVKG G3/8-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00135](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00135)

Válvula de flujo  
**SVKG G3/8-AG**



Art.-Nr.: 10.05.03.00135



**Datos técnicos**

| Atributo                                | Valor                    |
|---|--------------------------|
| Peso                                    | 30,3 g                   |
| Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar | 0,440 m <sup>3</sup> /h  |
| Capacidad aspiración para PU = -0,6 bar | 0,480 m <sup>3</sup> /h  |
| Flujo de vacío máx.                     | 590,0 l/min              |
| Flujo máx.                              | 35,400 m <sup>3</sup> /h |
| Familia de productos                    | SVK                      |



**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.05.03.00135](http://www.schmalz.com/10.05.03.00135)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00135](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.05.03.00135)