Clapet anti-retour

# RSV 18 G1/2-IG MS

Art.-Nr.: 10.05.05.00003

RSV 18 G1/2-IG MS

Le clapet anti-retour RSV est livré prêt à être raccordé.

## Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille | 18,00 mm |
| Matière | Laiton |
| Volume de flux nominal | 26,000 m³/h |
| Température de travail | -20 ... 100 °C |
| Filetage G1 | G1/2"-F |




Données de construction RSV 18 G1/2-IG MS

## Données de construction

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Longueur L | 58,50 mm |
| Diamètre extérieur D | 34,50 mm |
| Filetage G1 | G1/2"-F |
| Filetage G2 | G1/2"-F |
| Taille de la clé SW1 | 27,0 mm |



**Contacter Schmalz :** Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Clapet anti-retour

# RSV 18 G1/2-IG MS

Art.-Nr.: 10.05.05.00003

## Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille | 18,00 mm |
| Poids propre | 0,190 kg |
| Volume de flux nominal | 26,000 $m^3/h$ |
| Famille de produits | RSV |

## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.05.05.00003**



**Contacter Schmalz :** Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr