Clapet anti-retour

RSV 36 G1-1/4-IG MS

Art.-Nr.: 10.05.05.00006

RSV 36 G1-1/4-IG MS

Le clapet anti-retour RSV est livré prêt à être raccordé.

Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	36,00 mm
Matière	Laiton
Volume de flux nominal	125,000 m³/h
Température de travail	-20 ... 100 °C
Filetage G1	G1-1/4"-F



Données de construction RSV 36 G1-1/4-IG MS

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	88,00 mm
Diamètre extérieur D	63,00 mm
Filetage G1	G1-1/4"-F
Filetage G2	G1-1/4"-F
Taille de la clé SW1	50,0 mm

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Clapet anti-retour

RSV 36 G1-1/4-IG MS

Art.-Nr.: 10.05.05.00006

Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	36,00 mm
Poids propre	0,740 kg
Volume de flux nominal	125,000 m^3/h
Famille de produits	RSV

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.05.05.00006**

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr