

Vakum regülatörü
VR G3/8-IG HW



Art.-Nr.: 10.05.05.00026




VR G3/8-IG HW

Vakum regülatörü VR, tutma açısı dahil olmak üzere bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Teknik veriler

Attribute	Value
Vakum aralığı	-990 ... -14 mbar
Diş G1	G3/8"-F
Ek ekipman	Montaj braketi



Tasarım verileri VR G3/8-IG HW

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	76,00 mm
Genişlik B1	87,20 mm
Genişlik B2	49,00 mm
Genişlik B	76,40 mm
Yükseklik H2	82,30 mm
Yükseklik H	176,80 mm
Diş G1	G3/8"-F
Diş G2	G1/4"-F
Yükseklik H3	9,00 mm
Delik aralığı X1	45,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.05.00026

Vakum regülatörü
VR G3/8-IG HW



Art.-Nr.: 10.05.05.00026



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	0,650 kg
Tekrarlanabilirlik	5 mbar
Akış hızı maks. vakum	195,0 l/min
Akış hızı maks.	11,700 m³/h
Çalışma sıcaklığı	5 ... 60 °C
Vakum aralığı	-990 ... -14 mbar
Ürün ailesi	VR



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.05.00026



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.05.05.00026

Typ	Ürün numarası
Altıgen redüksiyon manşonu	RED-MUF-S G3/8-IG G1/4-IG M5
Altıgen redüksiyon nipel	RED-NIP G3/8-AG R3/8-AG M5



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.05.00026