

Vakum regülatörü
VR G1/4-IG HW



Art.-Nr.: 10.05.05.00075




VR G1/4-IG HW

Vakum regülatörü VR, tutma açısı dahil olmak üzere bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Teknik veriler

Attribute	Value
Vakum aralığı	-950 ... -25 mbar
Diş G1	G1/4"-F
Ek ekipman	Montaj braketi



Tasarım verileri VR G1/4-IG HW

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	84.00 mm
Genişlik B1	60.00 mm
Genişlik B2	40.00 mm
Genişlik B	40.00 mm
Yükseklik H2	95.70 mm
Yükseklik H	109.00 mm
İç çap d	24.00 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş G2	G1/4"-F
Yükseklik H3	7.00 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.05.00075

Vakum regülatörü
VR G1/4-IG HW



Art.-Nr.: 10.05.05.00075



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	0.200 kg
Tekrarlanabilirlik	Tam ölçek değerinin $\pm$ %2'si
Akış hızı maks. vakum	140.0 l/min
Akış hızı maks.	8.400 m ³ /h
Çalışma sıcaklığı	5 ... 60 °C
Vakum aralığı	-950 ... -25 mbar
Ürün ailesi	VR



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.05.00075



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.05.00075