

Clapet anti-retour
RSV 6 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.05.05.00116



Données techniques


Attribut	Valeur
Taille	6,00 mm
Volume de flux nominal	5,000 m ³ /h
Température de travail	-10 ... 70 °C
Filetage G1	G1/4"-F

RSV 6 G1/4-IG

Le clapet anti-retour RSV est livré prêt à être raccordé.

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	42,50 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Filetage G2	G1/4"-F
Taille de la clé SW1	16,0 mm



Données de construction RSV 6 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.05.00116

Clapet anti-retour
RSV 6 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.05.05.00116



Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	6,00 mm
Poids propre	0,038 kg
Volume de flux nominal	5,000 m ³ /h
Famille de produits	RSV



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.05.00116



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.05.00116