




HSV 7 3/2 G1/4-IG

La vanne à réglage manuel HSV est livrée prête à être raccordée.



Données de construction HSV 7 3/2 G1/4-IG

## Données techniques

| Attribut                                      | Valeur              |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Taille                                        | 7,00 mm             |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Filetage G1                                   | G1/4"-F             |
| Fonction vanne                                | 3/2 vanne à voies   |

## Données de construction

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Longueur L               | 58,00 mm |
| Diamètre extérieur D1    | 30,0 mm  |
| Filetage G1              | G1/4"-F  |
| Longueur du filetage LG1 | 12,0 mm  |
| Taille de la clé SW1     | 19,0 mm  |

Vanne à réglage manuel

## HSV 7 3/2 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.05.07.00034



### Données techniques

| Attribut               | Valeur     |
|------------------------|------------|
| Taille                 | 7,00 mm    |
| Poids propre           | 0,097 kg   |
| Volume de flux nominal | 6,000 m³/h |
| Famille de produits    | HSV        |



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.05.07.00034](http://www.schmalz.com/10.05.07.00034)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.05.07.00034](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.05.07.00034)