

Valvola a cassetto manuale
HSV 7 3/2 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.05.07.00034




Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	7,00 mm
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Filettatura G1	G1/4"-IG
Valvola di funzione	Valvola a più vie 3/2

HSV 7 3/2 G1/4-IG

La valvola a cassetto manuale HSV viene fornita come prodotto finito per connessione.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	58,00 mm
Diametro esterno D1	30,0 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	19,0 mm

Dati di costruzione HSV 7 3/2 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.07.00034

1

Valvola a cassetto manuale

HSV 7 3/2 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.05.07.00034



Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	7,00 mm
Peso	0,097 kg
Portata nominale	6,000 m ³ /h
Famiglia di prodotti	HSV



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.05.07.00034



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.07.00034