




HSV 12 3/2 G1/2-IG

Manuel sürgülü valf HSV, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	12.00 mm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Dış G1	G1/2"-F
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi



Tasarım verileri HSV 12 3/2 G1/2-IG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	80.00 mm
Dış çap D1	40.0 mm
Dış G1	G1/2"-F
Dış uzunluğu LG1	16.0 mm
Anahtar boyutu SW1	27.0 mm

Art.-Nr.: 10.05.07.00036



Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	12.00 mm
Ağırlık	0.230 kg
Nominal akış hızı	16.000 m³/h
Ürün ailesi	HSV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.07.00036

