

Art.-Nr.: 10.05.07.00036




HSV 12 3/2 G1/2-IG

La valvola a cassetto manuale HSV viene fornita come prodotto finito per connessione.

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	12,00 mm
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Filettatura G1	G1/2"-IG
Valvola di funzione	Valvola a più vie 3/2



Dati di costruzione HSV 12 3/2 G1/2-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	80,00 mm
Diametro esterno D1	40,0 mm
Filettatura G1	G1/2"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	16,0 mm
Misura della chiave SW1	27,0 mm



Valvola a cassetto manuale

HSV 12 3/2 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.05.07.00036



Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	12,00 mm
Peso	0,230 kg
Portata nominale	16,000 m³/h
Famiglia di prodotti	HSV



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.05.07.00036



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.07.00036