




HSV 12 3/2 G1/2-IG

La vanne à réglage manuel HSV est livrée prête à être raccordée.



Données de construction HSV 12 3/2 G1/2-IG

Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	12,00 mm
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Filetage G1	G1/2"-F
Fonction vanne	3/2 vanne à voies

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	80,00 mm
Diamètre extérieur D1	40,0 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Longueur du filetage LG1	16,0 mm
Taille de la clé SW1	27,0 mm

Vanne à réglage manuel

HSV 12 3/2 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.05.07.00036



Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	12,00 mm
Poids propre	0,230 kg
Volume de flux nominal	16,000 m³/h
Famille de produits	HSV



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.05.07.00036



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.07.00036