

Valvola a cassetto manuale

HSV 24 3/2 G3/4-IG S



Art.-Nr.: 10.05.07.00038



Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---|-----------------------|
| Diametro nominale | 24,00 mm |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Filettatura G1 | G3/4"-IG |
| Valvola di funzione | Valvola a più vie 3/2 |
| con | Barriera |

HSV 24 3/2 G3/4-IG S

La valvola a cassetto manuale HSV viene fornita come prodotto finito per connessione.

Dati di costruzione



| Attributo | Valore |
|---------------------------------|-----------|
| Lunghezza L | 110,00 mm |
| Diametro esterno D1 | 45,0 mm |
| Filettatura G1 | G3/4"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 16,0 mm |
| Misura della chiave SW1 | 32,0 mm |

Dati di costruzione HSV 24 3/2 G3/4-IG S



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.07.00038

1

Valvola a cassetto manuale

HSV 24 3/2 G3/4-IG S



Art.-Nr.: 10.05.07.00038



Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|----------------------|--------------------------|
| Diametro nominale | 24,00 mm |
| Peso | 0,513 kg |
| Portata nominale | 50,000 m ³ /h |
| Famiglia di prodotti | HSV |



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.05.07.00038



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.07.00038