



HSV 24 3/2 G3/4-IG S

Manuel sürgülü valf HSV, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	24.00 mm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Dış G1	G3/4"-F
Fonksiyon valfi	3/2 çok yönlü kontrol valfi
ile	Bariyer



Tasarım verileri HSV 24 3/2 G3/4-IG S

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	110.00 mm
Dış çap D1	45.0 mm
Dış G1	G3/4"-F
Dış uzunluğu LG1	16.0 mm
Anahtar boyutu SW1	32.0 mm

Manuel sürgülü valf

HSV 24 3/2 G3/4-IG S



Art.-Nr.: 10.05.07.00038



Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal boyut	24.00 mm
Ağırlık	0.513 kg
Nominal akış hızı	50.000 m³/h
Ürün ailesi	HSV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.07.00038



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.07.00038