

手動式スライドバルブ

# HSV 24 3/2 G3/4-IG S



Art.-Nr.: 10.05.07.00038




HSV 24 3/2 G3/4-IG S

手動式スライドバルブ HSVは、すぐに接続できる製品として納品されます。

## 技術資料

属性	値
呼び寸法	24.00 mm
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ~ 10.00 bar
スレッドG1	G3/4"-F
製品仕様バルブと	3/2ウェイバルブ バリア

## デザインデータ



属性	値
グリップバーの長さ L	110.00 mm
外径 D1	45.0 mm
スレッドG1	G3/4"-F
グリップバーの長さ LG1	16.0 mm
スパナサイズ SW1	32.0 mm

デザインデータ HSV 24 3/2 G3/4-IG S



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.07.00038](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.07.00038)

1

手動式スライドバルブ

# HSV 24 3/2 G3/4-IG S



Art.-Nr.: 10.05.07.00038

## 技術資料

属性	値
呼び寸法	24.00 mm
質量	0.513 kg
定格吸込流量	50.000 m <sup>3</sup> /h
製品ファミリー	HSV

## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.05.07.00038](http://www.schmalz.co.jp/10.05.07.00038)