

Vanne à réglage manuel

## HSV 24 3/2 G3/4-IG S



Art.-Nr.: 10.05.07.00038




### Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	24,00 mm
Plage de pression (pression de service) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Filetage G1	G3/4"-F
Fonction vanne	3/2 vanne à voies
avec	Barrière

HSV 24 3/2 G3/4-IG S

La vanne à réglage manuel HSV est livrée prête à être raccordée.

### Données de construction



Attribut	Valeur
Longueur L	110,00 mm
Diamètre extérieur D1	45,0 mm
Filetage G1	G3/4"-F
Longueur du filetage LG1	16,0 mm
Taille de la clé SW1	32,0 mm

Données de construction HSV 24 3/2 G3/4-IG S



[WWW.SCHMALZ.COM/10.05.07.00038](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.05.07.00038)

1

Vanne à réglage manuel

## HSV 24 3/2 G3/4-IG S



Art.-Nr.: 10.05.07.00038



### Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	24,00 mm
Poids propre	0,513 kg
Volume de flux nominal	50,000 m <sup>3</sup> /h
Famille de produits	HSV



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.05.07.00038](http://www.schmalz.com/10.05.07.00038)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.05.07.00038](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.05.07.00038)