

Art.-Nr.: 10.05.08.00002



KVD 10 3/2


La válvula esférica de tres vías KVD se suministra como producto listo para su conexión.

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	10,00 mm
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 16,00 bar
Rosca G1	G3/8"-HE
Válvula de función	Válvula de múltiples vías 3/2

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	125,00 mm
Longitud L	77,00 mm
Anchura B	58,00 mm
Altura H	85,00 mm
Diámetro exterior D1	39,0 mm
Rosca G1	G3/8"-HE
Longitud de rosca LG1	19,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm



Datos de diseño KVD 10 3/2



Grifo esférico

KVD 10 3/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00002



Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	10,00 mm
Peso	0,810 kg
Flujo nominal	15,000 m³/h
Familia de productos	KVD



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.08.00002



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.08.00002