

ボールバルブ KVD 10 3/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00002




技術資料

属性	値
呼び寸法	10.00 mm
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ... 16.00 bar
スレッドG1	G3/8"-F
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ

KVD 10 3/2

手動式3方向ボールバルブ KVDは、すぐに接続可能な製品として納品されます。



デザインデータ

属性	値
グリップの長さ L2	125.00 mm
グリップの長さ L	77.00 mm
幅 B	58.00 mm
高さ H	85.00 mm
外径 D1	39.0 mm
スレッド G1	G3/8"-F
グリップの長さ L1	19.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm

デザインデータ KVD 10 3/2



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.08.00002

1

ボールバルブ
KVD 10 3/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00002

 技術資料

属性	値
呼び寸法	10.00 mm
質量	0.810 kg
定格吸込流量	15.000 m ³ /h
製品ファミリー	KVD

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.08.00002