

Rubinetto a sfera  
**KVD 10 3/2**



Art.-Nr.: 10.05.08.00002




### Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	10,00 mm
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 16,00 bar
Filettatura G1	G3/8"-IG
Valvola di funzione	Valvola a più vie 3/2

KVD 10 3/2

La valvola a sfera a tre vie KVD viene fornita come prodotto finito per connessione.



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	125,00 mm
Lunghezza L	77,00 mm
Larghezza B	58,00 mm
Altezza H	85,00 mm
Diametro esterno D1	39,0 mm
Filettatura G1	G3/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	19,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm

Dati di costruzione KVD 10 3/2



[WWW.SCHMALZ.COM/10.05.08.00002](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.05.08.00002)

Rubinetto a sfera  
**KVD 10 3/2**



Art.-Nr.: 10.05.08.00002



**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro nominale	10,00 mm
Peso	0,810 kg
Portata nominale	15,000 m <sup>3</sup> /h
Famiglia di prodotti	KVD



**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.05.08.00002](http://www.schmalz.com/10.05.08.00002)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.05.08.00002](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.05.08.00002)