

Grifo esférico
KVD 25 3/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00005




Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	25,00 mm
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 16,00 bar
Rosca G1	G1"-HE
Válvula de función	Válvula de múltiples vías 3/2

KVD 25 3/2

La válvula esférica de tres vías KVD se suministra como producto listo para su conexión.



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	170,00 mm
Longitud L	104,00 mm
Anchura B	80,00 mm
Altura H	124,00 mm
Diámetro exterior D1	55,0 mm
Rosca G1	G1"-HE
Longitud de rosca LG1	25,0 mm
Tamaño de la llave SW1	41,0 mm

Datos de diseño KVD 25 3/2



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.08.00005

Grifo esférico

KVD 25 3/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00005



Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	25,00 mm
Peso	1,930 kg
Flujo nominal	55,000 m ³ /h
Familia de productos	KVD



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.08.00005



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.08.00005