

ボールバルブ KVD 25 3/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00005




KVD 25 3/2

手動式3方向ボールバルブ KVDは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
呼び寸法	25.00 mm
圧力範囲（作動圧）[bar]	-0.95 ... 16.00 bar
スレッドG1	G1"-F
製品仕様バルブ	3/2ウェイバルブ

デザインデータ



デザインデータ KVD 25 3/2

属性	価値
グリップバーの長さ L2	170.00 mm
グリップバーの長さ L	104.00 mm
幅B	80.00 mm
高さ H	124.00 mm
外径 D1	55.0 mm
スレッドG1	G1"-F
グリップバーの長さ LG1	25.0 mm
スパナサイズ SW1	41.0 mm



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.08.00005

ボールバルブ
KVD 25 3/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00005



技術資料

属性	値
呼び寸法	25.00 mm
質量	1.930 kg
定格吸込流量	55.000 m³/h
製品ファミリー	KVD



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.05.08.00005



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.05.08.00005