

Rubinetto a sfera
KVD 25 3/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00005




Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	25,00 mm
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 16,00 bar
Filettatura G1	G1"-IG
Valvola di funzione	Valvola a più vie 3/2

KVD 25 3/2

La valvola a sfera a tre vie KVD viene fornita come prodotto finito per connessione.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	170,00 mm
Lunghezza L	104,00 mm
Larghezza B	80,00 mm
Altezza H	124,00 mm
Diametro esterno D1	55,0 mm
Filettatura G1	G1"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	25,0 mm
Misura della chiave SW1	41,0 mm

Dati di costruzione KVD 25 3/2



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.08.00005

1

Rubinetto a sfera
KVD 25 3/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00005



Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	25,00 mm
Peso	1,930 kg
Portata nominale	55,000 m ³ /h
Famiglia di prodotti	KVD



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.05.08.00005



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.08.00005