

Rubinetto a sfera
KVZ 20 2/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00007




Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	20,00 mm
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Filettatura G1	G3/4"-IG
Valvola di funzione	Valvola a più vie 2/2

KVZ 20 2/2

La valvola a sfera a due vie KVZ viene fornita come prodotto finito per connessione.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	120,00 mm
Lunghezza L	54,00 mm
Altezza H	69,30 mm
Diametro esterno D1	39,0 mm
Filettatura G1	G3/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	31,0 mm

Dati di costruzione KVZ 20 2/2



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.08.00007

Rubinetto a sfera
KVZ 20 2/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00007



Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	20,00 mm
Peso	0,280 kg
Portata nominale	45,000 m³/h
Famiglia di prodotti	KVZ



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.05.08.00007



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.08.00007