

Grifo esférico
KVZ 20 2/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00007




Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	20,00 mm
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Rosca G1	G3/4"-HE
Válvula de función	Válvula de múltiples vías 2/2

KVZ 20 2/2

La válvula esférica de dos vías KVZ se suministra como producto listo para su conexión.



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	120,00 mm
Longitud L	54,00 mm
Altura H	69,30 mm
Diámetro exterior D1	39,0 mm
Rosca G1	G3/4"-HE
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	31,0 mm

Datos de diseño KVZ 20 2/2



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.08.00007

Grifo esférico

KVZ 20 2/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00007



Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	20,00 mm
Peso	0,280 kg
Flujo nominal	45,000 m³/h
Familia de productos	KVZ



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.05.08.00007



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.08.00007