


Шаровой кран
KVZ 32 2/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00008




KVZ 32 2/2

Двухходовой шаровой кран KVZ поставляется в виде готового к подключению изделия.

Технические данные

Attribute	Value
Номинальный размер	32.00 mm
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	-0,95 ... 15,00 бар
Резьба G1	G1-1/4"-F
Функция клапана	2/2-ходовой клапан



Конструктивные данные KVZ 32 2/2

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L2	155.00 mm
Длина L	77.00 mm
Высота H	124.20 mm
Наружный диаметр D1	59.0 mm
Резьба G1	G1-1/4"-F
Длина резьбы LG1	15.5 mm
Размер гаечного ключа SW1	48.0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.08.00008

Шаровой кран
KVZ 32 2/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00008



Технические данные

Attribute	Value
Номинальный размер	32.00 mm
Вес	0.700 kg
Номинальный расход	100.000 m³/h
Семейство продуктов	KVZ



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.08.00008



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.08.00008