

Grifo esférico  
**KVZ 50 2/2**



Art.-Nr.: 10.05.08.00009




### Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	50,00 mm
Margen de presión (presión operativa) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Rosca G1	G2"-HE
Válvula de función	Válvula de múltiples vías 2/2

KVZ 50 2/2

La válvula esférica de dos vías KVZ se suministra como producto listo para su conexión.



### Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	155,00 mm
Longitud L	106,00 mm
Altura H	151,00 mm
Diámetro exterior D1	86,0 mm
Rosca G1	G2"-HE
Longitud de rosca LG1	19,5 mm
Tamaño de la llave SW1	66,0 mm

Datos de diseño KVZ 50 2/2



[WWW.SCHMALZ.COM/10.05.08.00009](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.05.08.00009)

Grifo esférico

## KVZ 50 2/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00009



### Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño nominal	50,00 mm
Peso	1,470 kg
Flujo nominal	310,000 m <sup>3</sup> /h
Familia de productos	KVZ



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.05.08.00009](http://www.schmalz.com/10.05.08.00009)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.05.08.00009](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.05.08.00009)