

Rubinetto a sfera
KVZ 50 2/2




Art.-Nr.: 10.05.08.00009



KVZ 50 2/2

La valvola a sfera a due vie KVZ viene fornita come prodotto finito per connessione.



Dati di costruzione KVZ 50 2/2

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	50,00 mm
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Filettatura G1	G2"-IG
Valvola di funzione	Valvola a più vie 2/2

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	155,00 mm
Lunghezza L	106,00 mm
Altezza H	151,00 mm
Diametro esterno D1	86,0 mm
Filettatura G1	G2"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	19,5 mm
Misura della chiave SW1	66,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.08.00009

Rubinetto a sfera
KVZ 50 2/2



Art.-Nr.: 10.05.08.00009



Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	50,00 mm
Peso	1,470 kg
Portata nominale	310,000 m ³ /h
Famiglia di prodotti	KVZ



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.05.08.00009



WWW.SCHMALZ.COM/10.05.08.00009