





FU 7 3/2 R

## Teknik veriler

| Attribute           | Value                                 |
|---------------------|---------------------------------------|
| Nominal boyut       | 7.00 mm                               |
| Diş G1              | G1/4"-F                               |
| Fonksiyon valfi ile | 3/2 çok yönlü kontrol valfi<br>Detent |



## Tasarım verileri

| Attribute   | Value     |
|-------------|-----------|
| Uzunluk L   | 240.00 mm |
| Genişlik B  | 150.00 mm |
| Yükseklik H | 155.00 mm |
| Diş G1      | G1/4"-F   |

Tasarım verileri FU 7 3/2 R



## Teknik veriler

| Attribute         | Value                   |
|-------------------|-------------------------|
| Nominal boyut     | 7.00 mm                 |
| Ağırlık           | 1.730 kg                |
| Nominal akış hızı | 6.000 m <sup>3</sup> /h |

Ayakla çalıştırılan kesici

## FU 7 3/2 R



Art.-Nr.: 10.05.09.00010



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.05.09.00010](http://www.schmalz.com/10.05.09.00010)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.05.09.00010](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.05.09.00010)