

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 5 pol
Koruma tipi IP	IP 40
Nominal boyut	8.00 mm
Enerji tüketimi DC	3.2 W
Ağırlık	400.0 g
Nominal akış hızı	6.540 m ³ /h
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,9 ... 0,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Kontrol Valfi	Impulse valfi

LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP

Kompakt valf LQEc/LQEI, isteğe bağlı olarak SIO veya IO-Link kontrollü (Sınıf B) bir varyant olarak bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: conta kiti

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, geçmeli vidalı rakor, montaj braketi, montaj kiti



Tasarım verileri LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP PNP

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	110.10 mm
Uzunluk L2	13.25 mm
Uzunluk L	107.30 mm
Genişlik B1	32.60 mm
Genişlik B	32.00 mm
Yükseklik H1	77.00 mm
Yükseklik H2	51.00 mm
Yükseklik H	65.55 mm
İç çap d	4.40 mm
Diş G1	G1/4"-F

Art.-Nr.: 10.05.11.00008

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 5 pol
Koruma tipi IP	IP 40
Nominal boyut	8.00 mm
Enerji tüketimi DC	3.2 W
Ağırlık	400.0 g
Gerilim DC	24 V - DC
Nominal akış hızı	109.0 l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,9 ... 0,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Kontrol Valfi	Impulse valfi
Ejektörün işlevselliği	Atmosferik havalandırma

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.05.11.00008WWW.SCHMALZ.COM/10.05.11.00008

Art.-Nr.: 10.05.11.00008

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.05.11.00008**

Typ		Ürün numarası
Mouting braket (inst.)	BEF-WIN 45x20x87.35 LQE	10.05.11.00028
Montaj seti	SET LQE MOUNT1	10.05.11.00030
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/4-IG 100	10.07.01.00120
Vakumlu kap filtresi	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122
Vakumlu kap filtresi	VFT G3/8-IG 100	10.07.01.00123
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/4-AG 8	10.08.02.00207
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/4-AG 12	10.08.02.00208
Otomatik rakor, düz	STV-GE G3/8-AG 8	10.08.02.00237
Otomatik rakor, düz	STV-GE G3/8-AG 10	10.08.02.00252
Otomatik rakor, düz	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/4-AG 8	10.08.02.00161
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/4-AG 10	10.08.02.00254
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/4-AG 12	10.08.02.00162
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G3/8-AG 8	10.08.02.00236
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G3/8-AG 10	10.08.02.00255
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G3/8-AG 12	10.08.02.00163
Vakum hortumu (metre)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
Vakum hortumu (metre)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
Vakum hortumu (metre)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.05.11.00008**

Typ		Ürün numarası
Sieve, round	SIEB 17.5x2 A2 0.415/0.22	10.02.02.03378

