


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Bağlantı	M3-M
Ölçüm aralığı [bar]	-1,00 ... 0,00 bar
Kablo uzunluğu Lk	3.0 m

VS-V-SA M3-AG

Vakum sensörü VS-V-SA, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L	21.00 mm
Genişlik B	9.50 mm
Yükseklik H2	9.90 mm
Yükseklik H	16.90 mm
Dış G1	M3-M
Dış uzunluğu LG1	3.0 mm
Anahtar boyutu SW1	8.0 mm
Kablo uzunluğu Lk	3.0 m

Tasarım verileri VS-V-SA M3-AG



Art.-Nr.: 10.06.02.00225

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Girişler / çıkışlar	Analog: 1...5 V
Elektrik bağlantısı	Kablo
Koruma tipi IP	IP 40
Ölçüm aralığı	bar
Maks. aşırı basınç güvenliği	5.0 bar
Ağırlık	5.0 g
Ölçülen ortam	Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava
Sıcaklık etkisi	Tam ölçek değerinin $\pm$ %3'ü
Tekrarlanabilirlik	Tam ölçek değerinin $\pm$ %1'i
Bağlantı	M3-M
Ürün ailesi	VS-V-SA
Gerilim	10-24V DC

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.06.02.00225WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00225