


Art.-Nr.: 10.06.02.00257

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Punto di commutazione	- 600
Connessione	M5-AG
Campo di misura [bar]	-1,0 ... 0,0 bar
Lunghezza del cavo Lk	3,0 m

VS-V-SD 60 M5-AG

Il vacuostato VS-V-SD viene fornito come prodotto finito per connessione.

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L	21,00 mm
Larghezza B	9,50 mm
Altezza H2	9,90 mm
Altezza H	16,90 mm
Filettatura G1	M5-AG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Misura della chiave SW1	8,0 mm
Lunghezza del cavo Lk	3,0 m

Dati di costruzione VS-V-SD 60 M5-AG



Art.-Nr.: 10.06.02.00257

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Ingressi / uscite	1 digitale
Collegamento elettrico	Cavo
Tipo di protezione IP	IP 40
Sicurezza di sovrappressione max.	5,0 bar
Peso	5,0 g
Indicazione	LED
Isteresi	Fisso: ca.20 mbar
Mezzo misurato	Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione
Influenza della temperatura	± 3% campo misurazione
Ripetibilità	± 1% campo misurazione
Punto di commutazione	- 600
Capacità di commutazione max.	60 mA
Connessione	M5-AG
Campo di misura [bar]	-1,0 ... 0,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C
Famiglia di prodotti	VS-V-SD
Tensione	10-24V DC

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.06.02.00257

