




VS-V-SD 60 M3-AG

Vakum sensörü VS-V-SD bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri VS-V-SD 60 M3-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Anahtarlama noktası	- 600
Bağlantı	M3-M
Ölçüm aralığı [bar]	-1,0 ... 0,0 bar
Kablo uzunluğu Lk	3.0 m

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	21.00 mm
Genişlik B	9.50 mm
Yükseklik H2	9.90 mm
Yükseklik H	16.90 mm
Dış G1	M3-M
Dış uzunluğu LG1	3.0 mm
Anahtar boyutu SW1	8.0 mm
Kablo uzunluğu Lk	3.0 m

Art.-Nr.: 10.06.02.00258

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Girişler / çıkışlar	1 dijital
Elektrik bağlantısı	Kablo
Koruma tipi IP	IP 40
Maks. aşırı basınç güvenliği	5.0 bar
Ağırlık	5.0 g
Endikasyon	LED
Histeresis	Sabit: yaklaşık 20 mbar
Ölçülen ortam	Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava
Sıcaklık etkisi	Tam ölçek değerinin $\pm$ %3'ü
Tekrarlanabilirlik	Tam ölçek değerinin $\pm$ %1'i
Anahtarlama noktası	- 600
Anahtarlama kapasitesi maks.	60 mA
Bağlantı	M3-M
Ölçüm aralığı [bar]	-1,0 ... 0,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ailesi	VS-V-SD
Gerilim	10-24V DC

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.06.02.00258WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00258