



VS-V-AV-T-PNP M8-4

Vakum ve basınç şalteri VS-V/P-AH/AV-T bağlantıya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).


Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı adaptörü

Teknik veriler

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Girişler / çıkışlar	2 dijital
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M8, 4 pol
Koruma tipi IP	IP 40
Endikasyon	LED
Ölçüm aralığı [bar]	-1,0 ... 0,0 bar
Şekil	Dikey adaptasyon
Anahtarlama noktası	Öğretme işlevi

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	48.00 mm
Uzunluk L	41.20 mm
Genişlik B	10.00 mm
Yükseklik H	16.40 mm
Dış G1	M8-M



Tasarım verileri VS-V-AV-T-PNP M8-4

Art.-Nr.: 10.06.02.00293

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Girişler / çıkışlar	2 dijital
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M8, 4 pol
Koruma tipi IP	IP 40
Maks. aşırı basınç güvenliği	5.0 bar
Akım tüketimi	20.00 mA
Ağırlık	6.0 g
Endikasyon	LED
Histeresis	Ayarlanabilir
Ölçülen ortam	Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava
Sıcaklık etkisi	Tam ölçek değerinin $\pm$ %3'ü
Tekrarlanabilirlik	Tam ölçek değerinin $\pm$ %1'i
Anahtarlama kapasitesi maks.	200 mA
Ölçüm aralığı [bar]	-1,0 ... 0,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ailesi	VS-V-AH
Gerilim	10-30V DC

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.06.02.00293**Veri aksesuarları sipariş edin 10.06.02.00293**

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK WB-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00032
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Bağlantı adaptörü VS	ADAP-VS 6-1.3x16	10.06.02.00300
Bağlantı adaptörü VS	ADAP-VS M5-AG-1.3x16	10.06.02.00299

WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00293